


Aksijalni komplet EAMM-A-D50-60G-S1

Broj dijela: 2734290

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|------------------------|
| Nazivna duljina | 88.4 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 6000 1/min |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Maseni moment inercije | 34.8 kgmm ² |
| Prenosivi moment | 17 Nm |
| Težina proizvoda | 570 g |
| Pogon koda sučelja | D50 |
| Kod sučelja Motor In | 60G |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |