

Cilindar mijeha EB-80-20

Broj dijela: 2748903

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	80
Potrebna instalacija Ø	95 mm
Hod	20 mm
Maksimalna visina, prošireno	70 mm
Maksimalni kut nagiba	10 deg
Maks. pomak	5 mm
Min. visina ugradnje	50 mm
Način rada	jednoradni
Radni tlak	0 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Obnavljanje snage	400 N
Težina proizvoda	500 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal ispod	CR
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij