

Paralelni komplet EAMM-U-110-D50-60H-120

Broj dijela: 2798760

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	110
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	5000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	799 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.3 Nm
Prenosivi moment	25 Nm
Težina proizvoda	5280 g
Pogon koda sučelja	D50B
Kod sučelja Motor In	60H
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS