


Montaža prirubnice EAHH-V2-50-R1

Broj dijela: 2827589

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Na temelju norme	ISO 15552
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Maksimalna nosivost	5 kN
Težina proizvoda	496 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna ploča	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik