


T-konektor, utisni NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Broj dijela: 2839846

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Težina proizvoda	28 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 5-pinska, A-kodirana
Električni priključak 2	Ravni utikač, M12x1, 2-polni, A-kodiran
Električni priključak 3	Ravni utikač, M12, 3-polni, A-kodiran
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	Lijevani cink poniklane
Materijalne brtve	FPM
Materijal utikačkih kontakata	Slitina bakra pozlaćen