

Priključni blok MRS-2

Broj dijela: 2844247

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	2
Maksimalni broj položaja ventila	2
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	2.5 Nm
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	4 Nm
Težina proizvoda	365 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura