

Priključni blok MRS-4

Broj dijela: 2844348

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Maksimalni broj položaja ventila	4
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	2.5 Nm
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	4 Nm
Težina proizvoda	650 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura