


Zakretna prirubnica SNCS-125-R3

Broj dijela: 2895926

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	125
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
varijante	Visoka zaštita od korozije
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	1369 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Kovana aluminijska legura sa zaštitnim premazom
Materijal sferni ležaj	PTFE Nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik