


Komplet za zaustavljanje EADP-ES-R3-12

Broj dijela: 3044562

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...325 deg
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maseni moment tromosti JO	0.35 kgcm ²
Težina proizvoda	96 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal se zaustavlja	Berilijeva bronca poniklana
Materijal prirubnice	Kovana aluminijska legura anodizirana
Držač materijala	Kovana aluminijska legura eloksirani