


Prekidač blizine SMEO-1-B

Broj dijela: 30457

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	Blok konstrukcija
Odgovara normi	EN 60947-5-2
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	s bipolarnim kontaktom
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	0.5 ms
Vrijeme isključivanja	0.03 ms
Maksimalna frekvencija prebacivanja	500 Hz
Maksimalna izlazna struja	1 A
Maksimalna izlazna struja AC	1 A
Max Izlazna struja DC	1 A
Maksimalni uklopni kapacitet AC	40 VA
Maks. preklopni kapacitet DC	40 W
Pad napona	0 V
Preostala struja	0 mA
Snaga kratkog spoja	ne
Otpornost na preopterećenje	nedostupno
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Područje pogonskog napona DC	0 V...200 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Duljina kabela	2.5 m
Boja omotača kabela	Siva
Materijal omotača kabela	PVC
Vrsta montaže	s priborom
Moment zatezanja	2.9 Nm
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	100 g
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	Epoksidna smola PC PET Čelik TPE-O Lijevani cink
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP67
Izolacijski napon	250 V
Otpor prenapona	4 kV
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3