


Spojni kabel NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12

Broj dijela: 3058527

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	s nosačem natpisa
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	223 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, M12x1, 12-polna, A-kodirana
Električni priključak 2	Ravna utičnica, M12x1, 12-polna, A-kodirana
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Nazivni radni napon DC	30 V
Opterećenje struje pri 40°C	1.5 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Zaštita	da
Duljina kabela	2 m
Kvaliteta upravljanja	Osnovno
Linija uvjeta ispitivanja	Čvrstoća na zamor pri savijanju: prema Festo standardu
Min. radijus savijanja kabela	85 mm
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	42.5 mm
Promjer kabela	8.5 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	12 x 0,14 mm ²
Priključni presjek	0.14 mm ²
Izolacija jezgre kod boja	Pin 1 = smeđi Pin 10 = ljubičasta Pin 11 = siva / ružičasta Pin 12 = crvena / plava Pin 2 = plava Pin 3 = bijela Pin 4 = zelena Pin 5 = ružičasta Pin 6 = žuti Pin 7 = crna Pin 8 = siva Pin 9 = crvena
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-25 °C...80 °C

Svojstvo	Vrijednost
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	crno
Materijal spojne matice	Lijevani cink
Materijalne brtve	NBR
Materijal utikačkih kontakata	Mjed poniklane i pozlaćene