


Utičnica s kablom KMF-1-230AC-5

Broj dijela: 30938

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	320 g
Električni priključak	Utičnica
Nazivni radni napon AC	230 V
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Duljina kabela	5 m
Promjer kabela	6 mm
Struktura kabela	3 x 0,75 mm ²
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal za kućište	PC POM
Materijal utikačkih kontakata	Bronca