

Utičnica s kablom KME-1-24-5-LED

Broj dijela: 30945

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz statusa signala	LED žuta
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	280 g
Električni priključak 1	Kutna utičnica, kvadratnog dizajna, 3-polna, oblik C
Električni priključak 2	otvoreni kraj, 2-žični
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Duljina kabela	5 m
Kvaliteta upravljanja	za statičke primjene
Min. radijus savijanja kabela	52 mm
Promjer kabela	5.2 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,1 mm
Struktura kabela	2 x 0,75 mm ²
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal za kućište	TPE-U (PU)
Materijalne brtve	NBR
Materijal utikačkih kontakata	Posrebrana legura bakra