

# Vijčani spoj s utičnim spojevima CRCN-M5-PK-2

Broj dijela: 30985

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 1.5 mm                                             |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni prsten                                     |
| Veličina spremnika                      | 10                                                 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.95 bar...10 bar                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                                     |
| Kvaliteta hrane                         | pogledajte proširene informacije o materijalu      |
| Temperatura okoline                     | 0 °C...60 °C                                       |
| Težina proizvoda                        | 1.8 g                                              |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj M5                                   |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 3 mm                          |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                    | visokolegirani nehrđajući čelik                    |
| Materijal za brtvljenje navoja          | NBR<br>visokolegirani nehrđajući čelik             |