

Zaštitna vodna armatura MKGV-36-M40

Broj dijela: 3152613

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	100
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Temperatura okoline	-40 °C...100 °C
Vrsta montaže	s vanjskim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vijčani spoj	PA