

Blok ležaja
LSNG-40
Broj dijela: 31741

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Na temelju norme	VDMA 24562
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	1.5 kN
Težina proizvoda	228 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	visokolegirani čelik
Materijal sferni ležaj	Čelik PTFE