


Blok ležaja
LBG-125
Broj dijela: 31767

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	125
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 1% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice su isključeni. Metali s više od 1% bakra kao legure su isključeni iz upotrebe. Iznimke su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice. Metali s više od 5% mase bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	4140 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Nodularno željezo
Materijal vijka	Čelik za kaljenje kućišta
Materijalni osigurač	Opružni čelik