



# Ventil ručne poluge VHER-H-B43U-G12

Broj dijela: 3192071

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | 4/3 ventiliran                                                                                                 |
| Vrsta aktiviranja                                     | ručno                                                                                                          |
| Ukupna širina                                         | 95 mm                                                                                                          |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 3200 l/min                                                                                                     |
| Pneumatski radni priključak                           | G1/2                                                                                                           |
| Radni tlak                                            | 0 bar...10 bar                                                                                                 |
| Napomena o radnom tlaku                               | Vakuumski rad samo na spoju 3<br>Za dvotlačni pogon, tlak na priključku 1 mora biti viši nego na priključku 3. |
| Konstruktivna struktura                               | Okretni klizač                                                                                                 |
| Nazivna veličina                                      | 12 mm                                                                                                          |
| Ispušna funkcija                                      | s mogućnošću prigušivanja                                                                                      |
| Informacije o aplikaciji                              | aktivirati samo ručno                                                                                          |
| Princip brtvljenja                                    | hart                                                                                                           |
| Vrsta poreza                                          | izravno                                                                                                        |
| Smjer strujanja                                       | nije reverzibilan                                                                                              |
| Nema preklapanja                                      | da                                                                                                             |
| Indikator položaja prekidača                          | s priborom                                                                                                     |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                                                             |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                                                                 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                             |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                                            |
| Srednja temperatura                                   | -20 °C...80 °C                                                                                                 |
| Temperatura okoline                                   | -20 °C...80 °C                                                                                                 |
| Moment aktiviranja                                    | 5 Nm                                                                                                           |
| Težina proizvoda                                      | 1010 g                                                                                                         |
| Vrsta montaže                                         | Montaža prednje ploče<br>s prolaznim provrtom<br>neobavezno:                                                   |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/2                                                                                                           |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/2                                                                                                           |
| Pneumatski priključak 3                               | G1/2                                                                                                           |

| Svojstvo                | Vrijednost        |
|-------------------------|-------------------|
| Pneumatski priključak 4 | G1/2              |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS   |
| Materijalne brtve       | NBR               |
| Materijal za kućište    | Lijevani aluminij |
| Materijal poluga        | Lijevani aluminij |