


Jedinica za vođenje EAGF-P1-KF-16-150

Broj dijela: 3192936

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Hod	150 mm
Preokrenuta igra	0 µm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maksimalno ubrzanje	25 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maks. sila Fy	160 N
Maksimalna sila Fy statična	355 N
Maks. sila Fz	160 N
Maksimalna sila Fz statična	355 N
Maks. moment Mx	6 Nm
Maksimalni moment Mx statički	13 Nm
Maks. Moment My	4 Nm
Max Trenutak Moja statika	9 Nm
Maks. moment Mz	4 Nm
Maks. moment Mz statičan	9 Nm
Sila pomaka	3.2 N
Pokretna masa s hodom od 0 mm	160 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	600 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	8 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	8 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	29 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.5 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik tvrdi krom
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura eloksirani