

Kuka s viličastom glavom SGA-M10X1,25

Broj dijela: 32954

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M10x1,25
Radijalna devijacija +/-	5 mm
Kompenzacija kuta +/-	120 deg
Položaj montaže	po želji
Priključak s navojem	Vanjski navoj M10x1,25
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	0.9 kN
Težina proizvoda	129 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vijka	Čelik pocinčano
Materijal za završetak šipke	Čelik pocinčani
Materijalni osigurač	Opružni čelik, pocinčani