


Podrška klinovima LNZG-100/125

Broj dijela: 32962

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100/125
Na temelju norme	ISO 15552
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Maksimalna nosivost	9 kN
Težina proizvoda	306 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Kovana aluminijska legura
Materijal ležaj	Plastično