

Provjeriti ventil
H-1/8-A/I
Broj dijela: 3324

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta montaže	Instalacija linije
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	280 l/min
Radni tlak	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Mesing
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	21 g
Materijalne brtve	NBR