



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Utičnica za kabel	pod kutom
Napomena o izlazu za kabel	može se premjestiti za 180°
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	18 g
Električni priključak	3 pol Utičnica Kutna utičnica Obrazac B prema DIN EN 175301-803 kvadratni dizajn MSV
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 2	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...250 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	16 A
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Vijčani spoj kabela	Pg 9
Promjer kabela	6 mm...8 mm
Nazivni presjek vodiča	1.5 mm²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...90 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	Plastika
Boja kućišta	crno

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR