


Aksijalni komplet EAMM-A-D100-100A-S1

Broj dijela: 3356931

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	101 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	128 kgmm ²
Prenosivi moment	60 Nm
Težina proizvoda	2450 g
Pogon koda sučelja	D100
Kod sučelja Motor In	100 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS