

Montaža na noge

DAMH-Q12-6

Broj dijela: 3371840

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	1 Nm
Težina proizvoda	27 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni kut	Pocinčani čelik