

Blok ležaja LNG-50

Broj dijela: 33892

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Maksimalna nosivost	2.5 kN
Težina proizvoda	281 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Poboljšani čelik
Materijal ležaj	PA