

Blok ležaja LNG-80

Broj dijela: 33894

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	80
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Maksimalna nosivost	6 kN
Težina proizvoda	805 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Nodularno željezo
Materijal ležaj	PA