

Blok ležaja
LNG-100
Broj dijela: 33895

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Maksimalna nosivost	9 kN
Težina proizvoda	1141 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Nodularno željezo
Materijal ležaj	PA