


Vakuumski sigurnosni ventil ISV-3/8

Broj dijela: 33971

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	G3/8
Pogodnost impulsa izbacivača	8 MPa 8 bar
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Potreban protok usisnog volumena na -0,05 MPa (-0,5 bara, -7,25 psi)	1.5 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	33 g
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijalna opruga	visokolegirani čelik
Filter materijal	Kovana aluminijska legura Mreža od nehrđajućeg čelika
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura
Materijal pluta	POM