


Ventil za odgodu vremena

VZA-3-1/4

Broj dijela: 3434

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni tlak	0 bar...10 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	600 l/min
Podesivo vrijeme odgode	0 s...30 s
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8 G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS