



Utičnica **MSSD-F** Broj dijela: 34431

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Utičnica za kabel	pod kutom
Napomena o izlazu za kabel	može se premjestiti za 180°
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	17 g
Električni priključak	3 pol Kutna utičnica kvadratni dizajn MSF
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 2	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...250 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	16 A
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Vijčani spoj kabela	Pg 9
Promjer kabela	6 mm...8 mm
Nazivni presjek vodiča	1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...90 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	Plastika

Svojstvo	Vrijednost
Boja kućišta	crno
Materijalne brtve	NBR