

Jedinica za vođenje

FENG-63- -KF

Broj dijela: 34490

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	63
Hod	10 mm...500 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1260 N
Maksimalna sila Fy statična	1600 N
Maks. sila Fz	1260 N
Maksimalna sila Fz statična	1600 N
Maks. moment Mx	75 Nm
Maksimalni moment Mx statički	95 Nm
Maks. Moment My	90 Nm
Max Trenutak Moja statika	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment Mz statičan	115 Nm
Sila pomaka	15 N
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	49 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	5410 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	49 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	69 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.6 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana