


Jedinica za vođenje FENG-32-100-KF

Broj dijela: 34494

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Hod	100 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	750 N
Maksimalna sila Fy statična	1020 N
Maks. sila Fz	750 N
Maksimalna sila Fz statična	1020 N
Maks. moment Mx	28 Nm
Maksimalni moment Mx statički	38 Nm
Maks. Moment My	34 Nm
Max Trenutak Moja statika	46 Nm
Maks. moment Mz	34 Nm
Maks. moment Mz statičan	46 Nm
Sila pomaka	15 N
Težina proizvoda	1710 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana