


Jedinica za vođenje FENG-40-320-KF

Broj dijela: 34504

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Hod	320 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1000 N
Maksimalna sila Fy statična	1260 N
Maks. sila Fz	1000 N
Maksimalna sila Fz statična	1260 N
Maks. moment Mx	44 Nm
Maksimalni moment Mx statički	55 Nm
Maks. Moment My	52 Nm
Max Trenutak Moja statika	65 Nm
Maks. moment Mz	52 Nm
Maks. moment Mz statičan	65 Nm
Sila pomaka	15 N
Težina proizvoda	3394 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana