

Jedinica za vođenje FENG-50-50-KF

Broj dijela: 34506

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Hod	50 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1260 N
Maksimalna sila Fy statična	1600 N
Maks. sila Fz	1260 N
Maksimalna sila Fz statična	1600 N
Maks. moment Mx	65 Nm
Maksimalni moment Mx statički	83 Nm
Maks. Moment My	70 Nm
Max Trenutak Moja statika	89 Nm
Maks. moment Mz	70 Nm
Maks. moment Mz statičan	89 Nm
Sila pomaka	15 N
Težina proizvoda	4275 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana