

Jedinica za vođenje FENG-80-160-KF

Broj dijela: 34523

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	80
Hod	160 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	2300 N
Maksimalna sila Fy statična	3120 N
Maks. sila Fz	2300 N
Maksimalna sila Fz statična	3120 N
Maks. moment Mx	170 Nm
Maksimalni moment Mx statički	231 Nm
Maks. Moment My	191 Nm
Max Trenutak Moja statika	259 Nm
Maks. moment Mz	191 Nm
Maks. moment Mz statičan	259 Nm
Sila pomaka	40 N
Težina proizvoda	11662 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kaljeni i kaljeni čelik