

Amortizer YSR-16-20-C

Broj dijela: 34573

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Hod	20 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	potiskujući jednoraadni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	20 mm
Maksimalna sila udarca	2000 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	30 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	64000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.16 J
Obnavljanje snage	6 N
Min. sila umetanja	60 N
Težina proizvoda	185 g
Područje mase	90 kg
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik