


Jedinica za vođenje FEN-8/10- -KF

Broj dijela: 35197

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	8/10
Hod	1 mm...100 mm
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	450 N
Maksimalna sila Fy statična	680 N
Maks. sila Fz	450 N
Maksimalna sila Fz statična	680 N
Maks. moment Mx	11 Nm
Maksimalni moment Mx statički	16 Nm
Maks. Moment My	5 Nm
Max Trenutak Moja statika	7 Nm
Maks. moment Mz	5 Nm
Maks. moment Mz statičan	7 Nm
Sila pomaka	15 N
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	8 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	300 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	8 g
Težište pokretne mase s hodom od 0 mm	30 mm
Doplata za težište pomaknute mase po hodu od 10 mm	4.9 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Element vodilice materijala	Poboljšani čelik
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal ploče jarma	Kovana aluminijska legura, eloksirana