

Zaštita od odzračivanja VABD-D3-SN-N12

Broj dijela: 3535104

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-50 °C...60 °C
Vrsta montaže	može se uvrnuti s vanjskim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	EPDM
Vijak za odzračivanje materijala	PA