

Usisna čašica VASB-15-1/8-NBR

Broj dijela: 35411

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	3 mm
Promjer vakuumske čašice	15 mm
Učinkoviti usisni promjer	12 mm
Priključni položaj	gore
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	7.9 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	7.9 N
Navoj za pričvršćivanje	G1/8
Usisni nastavak	G 1/8
Vakuumski priključak	G1/8
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR