


Usisna čašica VASB-100-1/4-NBR

Broj dijela: 35416

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4 mm
Promjer vakuumske čašice	100 mm
Učinkoviti usisni promjer	85 mm
Priključni položaj	gore
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	397 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	397 N
Navoj za pričvršćivanje	G1/4
Usisni nastavak	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Lijevani cink
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR