

Solenoidni svitak VACC-S18-70-K5-7-U2D

Broj dijela: 3546876

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	48 V DC: 7,0 W.
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	Class I, Div. 2 (CA) Klasa I, Div. 2 (SAD)
Zaštita od eksplozije	Klasa I, Div. 2 (CA) Klasa I, Div. 2 (SAD)
Temperatura okoline Ex	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	1700 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela NPT1 / 2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	Kovana aluminijska legura Sivi lijev