

Zračni pištolj male potrošnje

LSP-1/4-D

Broj dijela: 35528

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ispušna funkcija	Proces puhanja može se dozirati
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Strujanje protiv atmosfere	120 l/min
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	120 l/min
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	130 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	240 g
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij ljevani, presvučen