

Generator vakuuma VAD-ME-I-1/8

Broj dijela: 35531

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna širina sapnice Laval	0.95 mm
Položaj montaže	po želji
Karakteristike odbacivača	visok vakuum
Integrirana funkcija	Električni impulsni ventil ejektora Električni on-off ventil
Konstruktivna struktura	T oblik
Radni tlak	1.5 bar...8 bar
Maksimalni vakuum	90 %
Radnog ciklusa	100%
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Električni priključak	Utikač
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/8
Vakuumski priključak	G1/8
Materijal za kućište	Aluminij