



Ventil za uključivanje/isključivanje HE-1/4-DB-MINI

Broj dijela: 3563687

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Seriya	DB
Izvedbena veličina	Mini
Mjera rastera	44 mm
Konstruktivna struktura	On-off ventil
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekana
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Brava za aktiviranje	zaključavanje (opcionarno)
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Vrsta poreza	izravno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Preklapanje	negativno prekrivanje
C vrijednost	6.3 l/sbar
b vrijednost	0.8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	2300 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	700 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	66 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4

Svojstvo	Vrijednost
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Materijal klipnog ventila	POM
Materijalne brtve	FPM
Materijal za kućište	PA ojačan