


Montažna ploča VAME-S7-P-N-V14-A

Broj dijela: 3581412

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5 NAMUR spojni uzorak
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 NAMUR spojni dijagram
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijalna ploča	Aluminij s ematal premazom