

Solenoidni svitak MSG-12DC

Broj dijela: 3598

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Min. vrijeme zatezanja	10 ms
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	F
Parametri zavojnice	12 V DC: 11,7 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	175 g
Električni priključak	Obrazac A Utikač prema EN 175301-803
Vrsta montaže	Vanjski šesterokut 1/8 Kopča za zadržavanje
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	Termoset
Materijal utikačkih kontakata	Mesing, lim
Materijal namota	bakar