

Mlaznica za crijevo

N-1/8-P-6

Broj dijela: 3605

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4.5 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	5 Nm
Težina proizvoda	3.33 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crijevo unutarnji Ø 6 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani