


Prekidač blizine SMEO-4U-K-LED-24

Broj dijela: 36198

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Princip mjerenja	elektromagnetski Reed
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Točnost ponavljanja	0.2 mm
Uklonni izlaz	s bipolarnim kontaktom
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	0.5 ms
Vrijeme isključivanja	0.03 ms
Maksimalna frekvencija prebacivanja	800 Hz
Maksimalna izlazna struja	500 mA
Maks. preklopni kapacitet DC	10 W
Induktivni zaštitni krug	prilagođena zavojnicama MZ, MY, ME
Snaga kratkog spoja	ne
Područje pogonskog napona DC	12 V...27 V
Mrežkanje	10 %
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 1, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Smjer izlaznog priključka	uzdužno
Duljina kabela	2.5 m
Boja omotača kabela	Siva
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Vrsta montaže	s priborom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	70 g
Materijal za kućište	PET

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L