


Cilindar mijeha
EB-145-100
Broj dijela: 36490

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	145
Potrebna instalacija Ø	160 mm
Hod	100 mm
Maksimalna visina, prošireno	170 mm
Maksimalni kut nagiba	30 deg
Maks. pomak	20 mm
Min. visina ugradnje	70 mm
Način rada	jednoradni
Radni tlak	0 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Obnavljanje snage	200 N
Težina proizvoda	1100 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal ispod	NR / BR
Materijal za kućište	Čelik pocinčano